

Tuleja zaciskowa



FUNKCJE

Element cynkowany w celu ochrony przed korozją

Wykonanie z odpężonej miedzi ułatwia zaciskanie

Zawiera dodatni ogranicznik umożliwiający właściwie ustawienie kabli w tulei

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź

Zakończ: Cynowany

Table 1/1

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Długość (L)	Typ narzędzia/matrycy
A2364J	#8 solidny	36.5mm	SBT031DJ Ręczne narzędzie do kompresji/nie wymaga matrycy
A2314J	#9 solidny	36.5mm	SBT031DJ Ręczne narzędzie do kompresji/nie wymaga matrycy
A2367J	3/16" Stranded	36.5mm	SBT031DJ Ręczne narzędzie do kompresji/nie wymaga matrycy
A2363J	#6 solidny	36.5mm	SBT031DJ Ręczne narzędzie do kompresji/nie wymaga matrycy

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: Każda tuleja mieści po jednej stronie element bondstrand 3/16". Po drugiej stronie tulei zmieści się przewód o rozmiarach podanych w powyższej tabeli

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE