

Kompresja prosta ucho, bimetaliczne



FUNKCJE

Do mocowania kabla aluminiowego do środka szyny

Rozwiązanie przeznaczone do wykonywania połączeń przewodzących prąd elektryczny z szynami

Zespół do wykonywania trwałych połączeń typu element aluminiowy-element miedziany (metodą tłoczenia), z zabezpieczeniem przed korozją wykonanym poprzez zastosowanie na etapie produkcji wysokiej jakości inhibitora (zielona żywica naniesiona na krawędzie wkładki miedzianej)

Do połączeń kabli aluminiowych zgodnie z normą DIN 48201, część 1

Do okrągłych linkowych i wstępnie zaokrąglonych, sektorowych przewodów

Oznaczenia pomagają zapewnić właściwe zaciśnięcie

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar przewodu	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)	Szerokość (W)
ALCUKS24012	717015	Aluminum, Miedź	240 mm ² Stranded, 500 kcmil skręcone	13 mm	116mm	45 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ narzędzia/matrycy
ALCUKS24012	717015	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE