



Miedziana płyta uziemiająca



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

SCHEMATY



FUNKCJE

Zapewnia dużą powierzchnię do odprowadzania prądu do ziemi

Dostępne w różnych rozmiarach oraz konfiguracjach przewodów wielożyłowych

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Gołe

Materiał: Miedź

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość	Długość	Połączenie przewodu elastycznego	Grubość
710190	710190	600 mm	600mm	Brak	1.5 mm
710200	710200	600 mm	600mm	Brak	3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Elektroda płyty uziemiającej	
C	Materiał	C: Miedź (C11000)
E	Połączenie przewodu elastycznego	C: Ciągłe (2 x połączenie „L J” ERICO CADWELD) E: Koniec (połączenie „L J” ERICO CADWELD) N: Brak przewodu wielożyłowego
A	Kod grubości płyty (tolerancja materiału)	A: 1/32" (min. dla piorunów – Cu) B: 1/16" (min. dla zasilania – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (min. dla zasilania – stal) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Kod szerokości płyty	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Kod długości płyty (cale) (wymagane 3 cyfry)	
1L*	Typ kabla wielożyłowego (kod kabla ERICO)	
024*	Długość kabla wielożyłowego (cale)	
(T)*	Cynowany	

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE