


Miedziane złącze mechaniczne



CERTYFIKATY




FUNKCJE

Prosta instalacja i użytkowanie

Rozwiązanie nadające się do połączeń telekomunikacyjnych i ekwipotencjalnych

SPECYFIKACJE

Table 1/1				
Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Rozmiar gwintu (TS)	Rozmiar otworu (HS)
EL4	Miedź	#14 Solid - #4 Stranded, 2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	5/16" UNF	7.2 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE