

Narzędzie do zaciskania, zasilane z akumulatora



FUNKCJE

Szeroki zakres przekrojów

Ergonomiczny kształt

Akumulator litowo-jonowy 18 V o wysokiej wydajności pozwala zwiększyć czas pracy

Automatyczna blokada cofania (automatic retraction stop, ARS) po zakończeniu zaciskania

Lekka konstrukcja, łatwa w użyciu

Zawiera niestandardową obudowę ułatwiającą przenoszenie

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Przyłożona siła	System	Matryce	Kształt zagniatania	Rozmiar przewodu
MLB	716920	50kN	Układ hydrauliczny zasilany akumulatorowo	Seria RKML, PKML series	Sześciokątny	#10 Stranded - 500 kcmil Stranded, 6 mm ² Stranded - 240 mm ² Stranded
M3B	716915	120kN	Układ hydrauliczny zasilany akumulatorowo	Seria RKM3, PKM3 series	Sześciokątny	#6 Stranded - 800 kcmil Stranded, 16 mm ² Stranded - 400 mm ² Stranded

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE