

Złącze poprzeczne okrągłe



FUNKCJE

Możliwość stosowania w przypadku połączeń równoległych lub poprzecznych


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar przewodu	Głębokość (D)	Szerokość (W)
CCR608S		Stal nierdzewna 18-8 (EN 1.4305)		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm splot	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Miedź		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm splot	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Stal	Ocynkowane ogniowo	6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm splot	41mm	41 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg
CCR68GS	101265	0.14 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE