

# Ochronnik przeciwprzepięciowy do urządzeń do przesyłania danych



## FUNKCJE


Modele przeznaczone do osłania protokołów RS-232, RS-423, RS-422 i RS-485

Rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania połączeń typu linia-uziemienie sygnału oraz uziemienie sygnału-uziemienie ochronne

Zabezpieczenie wtykowe, charakteryzujące się prostą instalacją

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy                  | DEPRS42299D                   | DEPRS23299D                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nominalny prąd wyładowczy (In)    | 0.4kA 8/20 $\mu$ s            | 0.3kA 8/20 $\mu$ s            |
| Maks. napięcie trwałej pracy (Uc) | 9 VDC                         | 15 VDC                        |
| Pojemność                         | 30 pF Max                     | 30 pF Max                     |
| Tryby ochrony                     | Wszystkie wtyki do uziemienia | Wszystkie wtyki do uziemienia |
| Typ połączenia                    | DB9, męskie/żeńskie           | DB9, męskie/żeńskie           |
| Głębokość (D)                     | 61mm                          | 61mm                          |
| Wysokość (H)                      | 16.6 mm                       | 16.6 mm                       |
| Szerokość (W)                     | 30.5 mm                       | 30.5 mm                       |
| Masa urządzenia                   | 0.05 kg                       | 0.05 kg                       |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE