


# Odłączanie łącza



## FUNKCJE

Umożliwia szybkie i łatwe odłączenie systemu uziemienia w celu ułatwienia testowania uziemienia w izolacji

Wysoce przewodząca, ciągniona na zimno, odporna elektrolitycznie miedź zgodna z EN 13601

Zawiera bezhalogenowe izolatory poliamidowe, osprzęt ze stali nierdzewnej (EN 1.4401) i wsporniki montażowe

## SPECYFIKACJE

**Materiał:** Miedź

**Zgodność z:** IEC® EN 62561-1:2017 KLASA H

Table 1/2

| Numer katalogowy | Zakończ  | Rozmiar gwintu (TS) | Wysokość (H) | Szerokość 1 (W1) | Szerokość 2 (W2) | Grubość (T) |
|------------------|----------|---------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| DLINKT           | Cynowany | M10                 | 90 mm        | 100 mm           | 50 mm            | 6 mm        |
| DLINKC           | Gołe     | M10                 | 90 mm        | 100 mm           | 50 mm            | 6 mm        |


Table 2/2

| Numer katalogowy | Waga jednostki |
|------------------|----------------|
| DLINKT           | 0.77 kg        |
| DLINKC           | 0.77 kg        |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ocynk o grubości 8 mikronów zgodnie z normą ASTM B545, klasa usług „C” dla środowisk korozyjnych.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE