

DT2C Compact Surge Protection Class II, tryb +1



FUNKCJE


Ochrona dwutrybowa w wąskiej, jednomodułowej obudowie

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	DT2C32011R
Nominalne napięcie układu (UN)	230 V.
Maksymalne ciągłe napięcie robocze (UC)	320 V AC, L-N 255 VAC N-PE
Znamionowy prąd rozładowania (cale), IEC, L-N.	15kA 8/20 μ s
Znamionowy prąd rozładowania (in), IEC, N-PE	20kA 8/20 μ s
Maks. Prąd rozładowania (Imax), IEC, L-N.	35kA 8/20 μ s
Maks. Prąd rozładowania (Imax), IEC, N-PE	35kA 8/20 μ s
Obserwuj aktualny wskaźnik przerwań (IFI)	0.1kA
Poziom zabezpieczenia przed napięciem (w górę)	1500V
Bezpiecznik zapasowy @ Isccr	63 A przy 25 ka
Czas reakcji, L-N.	25 ns Max
Czas reakcji, N-PE	100 ns Max
Prąd zwarciovowy (Isccr)	25kA
System dystrybucji	TT TN-S

Numer katalogowy	DT2C32011R
Tryby ochrony	L-N N-PE
Chwilowe przepięcie wytrzymuje 200 ms (Ut), N-PE	1200V
Chwilowe przepięcie wytrzymuje 5 s (Ut), L-N.	335V
Technologii	Odłączenie termiczne
Połączenie, PE stałe	35 mm ² Max
Połączenie, PE Stranded	25 mm ² Max
Połączenie, stałe	6 mm ² Max
Połączenie, splecione	4 mm ² Max
Wilgotność	5 - 95
Temperatura	-40 to 85 °C
Materiał obudowy	Termoplastyczne UL 94V-0
Stopień ochrony obudowy	IP 20
Montaż	Szyna DIN z kapeluszem górnym 35 mm
Zdolność przełączania styków zdalnych	0.5 A @ 250 VAC 3 A PRZY 125 VAC
Kontakty zdalne	Tak
Wskazanie stanu	Flaga mechaniczna
Głębokość (D)	68mm
Wysokość (H)	90 mm
Szerokość (W)	18 mm
Waga jednostki	0.13 kg
Zgodność z	IEC® 61643-11 klasa II EN 61643-11 Type 2

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE