

DT2C Kompaktowa ochrona przeciwprzepięciowa Klasa II, tryb 2+0



FUNKCJE


Ochrona dwutrybowa w wąskiej, jednomodułowej obudowie

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	DT2C32020R
Nominalne napięcie układu (UN)	230 V.
Maksymalne ciągłe napięcie robocze (UC)	320 VAC
Znamionowy prąd rozładowania (in), IEC	15kA 8/20 μ s
Maks. Prąd rozładowania (Imax), IEC	40kA 8/20 μ s
Obserwuj aktualny wskaźnik przerwań (IFI)	100kA
Poziom zabezpieczenia przed napięciem (w górę)	1500V
Bezpiecznik zapasowy @ Isccr	63 A przy 25 ka
Czas reakcji	25 ns Max
Prąd zwarciový (Isccr)	25kA
System dystrybucji	TN-S.
Tryby ochrony	L-PE N-PE
Chwilowe przepięcie wytrzyma 5 s (Ut), L-N.	335V
Technologii	Odłączenie termiczne

Numer katalogowy	DT2C32020R
Połączenie, PE stałe	35 mm ² Max
Połączenie, PE Stranded	25 mm ² Max
Połączenie, stałe	6 mm ² Max
Połączenie, splecione	4 mm ² Max
Wilgotność	5 - 95
Temperatura	-40 to 85 °C
Materiał obudowy	Termoplastyczne UL 94V-0
Stopień ochrony obudowy	IP 20
Montaż	Szyna DIN z kapeluszem górnym 35 mm
Zdolność przełączania styków zdalnych	0.5 A @ 250 VAC 3 A PRZY 125 V.
Kontakty zdalne	Tak
Wskazanie stanu	Flaga mechaniczna
Głębokość (D)	68mm
Wysokość (H)	90 mm
Szerokość (W)	18 mm
Waga jednostki	0.15 kg
Zgodność z	IEC® 61643-11 klasa II EN 61643-11 Type 2

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE