


Earthbridge B162, dwa kołki, kabel izolowany, prosty



Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

SCHEMATY



FUNKCJE

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Łatwa instalacja

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Materiał	Typ	Typ punktu uziemienia	Typ przewodu	Rozmiar przewodu	Długość (L)
BT12C50S050H C	Miedź	BTC	B162, dwa korki	Żółto-zielony kabel izolowany, prosty	50 mm ² Stranded	500mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Głębokość (D)	Szerokość 1 (W1)	Szerokość 2 (W2)	Rozmiar gwintu (TS)	Ilość otworów	Typ zespołu pręta zbrojeniowego
BT12C50S050HC	45mm	44.5 mm	85 mm	M12	2	Cadweld lub zacisk

Table 3/3


Numer katalogowy	W zestawie sprzęt	Aplikacja Earthbridge	Zgodność z
BT12C50S050HC	Tak	Budynek	EN IEC® 62561-1 Klasa H 100ka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera (2) śruby mosiężne, (2) podkładki mosiężne, (2) plastikowe nasadki i (1) etykietę ochronną.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Rozmiar gwintu	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Typ przewodu	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Rozmiar przewodu	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Opakowanie	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE