

Terminal powietrzny ESE do zdalnego testera



Terminal powietrzny z wczesną emisją strumienia (ESE) nVent ERICO do testera zdalnego generuje na końcówce impulsy o kontrolowanej sile i częstotliwości podczas występowania wysokich pól statycznych przed wyładowaniem atmosferycznym. Dzięki wewnętrznej trzemu obwodowi sterującemu, terminal powietrzny ESE nVent ERICO do testera zdalnego umożliwia szybsze wyrzucenie strumienia w górę, w porównaniu z komponentami pasywnymi. Połączenie terminalu ze zdalnym testerem terminali powietrznych ESE nVent ERICO eliminuje potrzebę ręcznego testowania na miejscu i pozwala stworzyć bardziej autonomiczne rozwiązanie do ciągłego monitorowania.

FUNKCJE

Opracowano i przetestowano pod kątem wymogów normy NF C 17-102 i innych podobnych

Doskonała odporność na korozję, nawet w środowiskach o dużym zasoleniu

Łatwy i prosty montaż

Zgodność ze zdalnym testerem terminali powietrznych ESE nVent ERICO

Możliwość zastosowania z wieloma systemami przewodów doziemnych, w tym taśmami, przewodami linkowymi, jak również izolowanymi przewodami doziemnymi, takimi jak nVent ERICO ISO nV oraz nVent ERICO Ericore


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Zgodność z	Łączy się z	Triggered Advance, ΔT.	Temperatura	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
SI60I316RT	NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	Tester zdalny ESEAT (SIREMOTETES TER)	60μs	120 °C Max	28 mm	684.6 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar gwintu (TS)	Waga jednostki
SI60I316RT	Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	MF25	1.56 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE