

Zacisk pręta uziemiającego z prefabrykowanym warkoczem



FUNKCJE

Zespół prefabrykowany, obejmujący klamrę uziemiającą z przewodem elastycznym

Szybka i prosta instalacja, do której potrzebny jest tylko młotek


SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź

Izolacja: Zielony i żółty kabel izolowany

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Długość (L)	Długość pigtail	Rozmiar przewodu	Waga jednostki
EPT1225300	158610	1/2"	70mm	300mm	25 mm ² Stranded	0.5 kg
EPT1450350	158290	5/8"	75mm	350mm	50 mm ² Stranded	0.5 kg
EPT1425350	158675	5/8"	75mm	350mm	25 mm ² Stranded	0.5 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE