


Zacisk pręta uziemiającego, pręt do przewodnika, stal nierdzewna



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Unikalny tłoczony korpus nie pęknie w przypadku dokręcenia z nadmiernym momentem

Zapewnia większą powierzchnię styku, która przekłada się na większą wydajność przewodu

Rozwiązanie zgodne z elementami miedzianymi, miedziowanymi, cynkowanymi, ze stali nierdzewnej, prętem zbrojeniowym oraz gładkimi prętami uziemiającymi i elektrodami

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Moment obrotowy (TQ)	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar przewodu
SP58	158185	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 Stranded - #2 Stranded, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar klucza
SP58	158185	2"

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE