

Zacisk pręta uziemiającego, śruba U, gołe, jeden przewód



FUNKCJE

Możliwość stosowania z przewodami ułożonymi zarówno równolegle, jak i prostopadle

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z miedziowanymi prętami uziemiającymi

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar przewodu	Zgodność z
GUV16070	710400	Leaded Gunmetal, Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 Solid - 2/0 Stranded, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	IEC® EN 62561-1
GUV70185	710410	Leaded Gunmetal, Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 Solid - 300 kcmil Stranded, 70 mm ² Stranded - 185 mm ² Stranded	IEC® EN 62561-1

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
GUV16070	710400	0.24 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
GUV70185	710410	0.25 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE