

Punkt do wbijania pręta uziemiającego do segmentowych prętów uziemiających z wewnętrznym gwintem



FUNKCJE


Punkt do wbijania gwintowanych prętów uziemiających do stosowania wyłącznie z prętami uziemiającymi z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Do użytku z	Długość (L)	Długość gwintu (TL)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)
SPK15	710120	Pręty uziemiające z gwintem wewnętrznym SSR16 i SCR15	42mm	20mm	15 mm	M10
SPK20	710130	Pręt uziemiający z gwintem wewnętrznym SSR20	51mm	20mm	20 mm	M10



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE