


Izolacja termokurczliwa, prosta



FUNKCJE

Rurki termokurczliwe do połączeń izolujących

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Materiał	Kolor	Rozmiar przewodu, UL	Stopień skurczu	Rozszerzona średnica	Odzyskana średnica
A130AE	Poliolefina	Czarny	0.35" - 0.94"	4:1	33.27 mm Min	8 mm Max

Table 2/2

Numer katalogowy	Długość (L)	Średnica (Ø)	Wytrzymałość dielektryczna	Temperatura
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Termin średnica uzyskana odnosi się do ostatecznej średnicy tulei po jej całkowitym skurczeniu po ostrożnym zastosowaniu wysokiej temperatury. Podana wartość maksymalna zapewnia ścisłe przyleganie tulei do elementu.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE