

Izolowany przewód szynowy bondstrand, sygnałowy



FUNKCJE

Wysoko elastyczne i odporne na zmęczenie pod wpływem wibracji

Umożliwia połączenia mechaniczne lub dociskowe oraz za pomocą zgrzewania z użyciem materiału nVent ERICO Cadweld

Izolacja produkowana z PCW spełniającym wymogi dla napięcia 600 V

Dostępne dwie grubości izolacji: 4/64" (0,063", 1,6 mm) i 6/64" (0,094", 2,4 mm)

Spełnia lub przewyższa zalecenia i kryteria projektowe AREMA® - rozdziały instrukcji 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 and 10.3.12

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Typ przewodu	Liczba przewodów	Kolor	Rozmiar przewodu
SBS8CINSUL	Copper Magnesium, PCW	Nieostłonięty	AREMA® S-8	133	Czarny	3/16" Bondstrand

Table 2/2

Numer katalogowy	Grubość izolacji	Długość
SBS8CINSUL	1.59 mm	30.4m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE