


Szyna wyrównawcza dla domków jednorodzinnych



Komponent Intersystem Bonding Termination (IBTB), wchodzący w skład gamy produktów do ochrony elektrycznej obiektów Facility Electrical Protection firmy nVent ERICO, spełnia wymogi punktu 250.94 normy 2008 NEC® „Połączenia innych układów”. IBTB jest montowany na podstawie liczników lub na urządzeniach przyłączeniowych i umożliwia proste podłączenie i zakończenie przewodów telefonów, CATV oraz anten radiowych i telefonicznych. IBTB obejmuje odporny na korozję osprzęt montażowy, wykonany ze stali nierdzewnej i umożliwia łatwy dostęp dla dokonywania podłączeń i inspekcji. Zacisk przyłączeniowy (nr 6 - nr 2 AWG, lub 16-35 mm²) umożliwia prosty montaż przewodu elektrody uziemienia jako jednego ciągłego odcinka, o ile jest to możliwe. Polimerowa podstawa i obudowa jest odporna na uderzenia, stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym i spełnia wymogi UL® odnośnie odporności na warunki atmosferyczne.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Połączenie i zakończenie przewodów uziemiających telefonów, CATV oraz anten radiowych i telewizyjnych

Idealne dla zastosowań w budynkach mieszkalnych i niewielkich obiektach komercyjnych

Spełnia wymagania 2008 normy NEC® art. 250,94

Posiada pięć łączów dla przewodów o rozmiarach: lite nr 14 – linkowane nr 6 (1,5 – 25 mm²)

Posiada jedno łącze dla przewodów o rozmiarach: lite nr 6 – linkowane nr 2 (16 – 35 mm²)

Zintegrowana podstawa mocująca dla łatwego montażu


Zestaw obejmuje osprzęt montażowy

Podłączenie do przewodu elektrody uziemiającej – nie wymaga podłączenia do obudowy licznika

SPECYFIKACJE

Table 1/1				
Numer katalogowy	Materiał	Głębokość (D)	Długość (L)	Szerokość (W)
IBTB	Brąz	36mm	102mm	51 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE