


Dwie formy do łączenia przewodów sygnałowych do łubków szyn, z klipsami i elementami mocującymi



FUNKCJE

Para form zamiennych z częściami mocującymi, przeznaczonych do instalacji połączeń zwierających na główce szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze łubka

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Typ szyny: Odcinki szyny T 85-141 lb

Produkt: Forma, ramy i klipsy

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Styl zacisku łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBM456F		Stal, Graphite	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925F		Stal, Graphite	Bez głowicy	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838F	165171	Stal, Graphite	Zaczep 3/4"	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Styl zacisku łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBS898F		Stal, Graphite	Zaczep 1"	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE