

Dwie formy do łączenia przewodów zasilających do łubków szyn



FUNKCJE

Para form zamiennych z częściami mocującymi, przeznaczonych do instalacji połączeń zwierających na główce szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze płytki stykowej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Styl zacisku łączącego: C

Materiał: Grafit

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna
PBCX3M	UIC	50 mm ² splot linowy	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² splot linowy	9.53mm
PBC2JM	Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 splot linowy	12.19mm
PBCS5M	Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 mieszany	13.36mm
PBCS6M	Odcinki szyny T 85-141 lb	3/0 mieszany	14.53mm

Numer katalogowy	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna
PBC2SM	Odcinki szyny T 85-141 lb	4/0 splot linowy	15.49mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm ² splot linowy	15.52mm
PBC2WM	Odcinki szyny T 85-141 lb	250 kcmil linkowy	19.05mm
PBXLC2WM	Odcinki szyny T 85-141 lb	250 kcmil splot linowy	19.05mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE