


Dwie formy do łączenia przewodów sygnałowych do łubków szyn



FUNKCJE

Para form zamiennych, przeznaczonych do instalacji połączeń zwierających na główce szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze płytki stykowej

SPECYFIKACJE

Materiał: Grafit

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ szyny	Styl zacisku łączącego	Produkt	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBM456	Odcinki szyny T 85-141 lb	3/4" XS	Forma i narzędzie do jej czyszczenia	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	Odcinki szyny T 85-141 lb	3/4" XS	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 3/4"	Forma i narzędzie do jej czyszczenia	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 3/4"	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Numer katalogowy	Typ szyny	Styl zacisku łączącego	Produkt	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBS5839	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	Forma i narzędzie do jej czyszczenia	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Szyna bez głowicy	Bez głowicy	Forma i narzędzie do jej czyszczenia	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Szyna bez głowicy	Bez głowicy	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Szyna bez głowicy	Bez głowicy	Forma i narzędzie do jej czyszczenia	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Szyna bez głowicy	Bez głowicy	Tylko forma	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	Forma i narzędzie do jej czyszczenia	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	Tylko forma	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	Tylko forma	Nr 1 koncentryczny	8.43mm	T7

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.