

Połączenie Bond T6 Mold Welder Frame Assembly, Signal



FUNKCJE

Zamienna rama spawarki do połączonych spawarek T6 do wykonywania połączeń

Obejmuje ramę z pokrywą formy, uchwyt formy, środek do czyszczenia formy oraz pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Typ szyny: 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBXST6AX		Graphite, Steel, Termoplastyczne	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Termoplastyczne	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Termoplastyczne	W	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T6

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE