


Rama spawarek T8 do łączenia przewodów zasilających do łubków szyn



FUNKCJE

Zamienna rama spawarki do połączonych spawarek T8 do wykonywania połączeń

Obejmuje ramę z pokrywą formy, uchwyt formy, środek do czyszczenia formy oraz pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Typ szyny: Odcinki szyny T 85-141 lb

Styl zacisku łączącego: C

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
PBCT8X6X	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	120 mm ² splot linowy	9.53mm	T8
PBCT82W13X	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T8

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.