

Uniwersalna złącze uziemiające ze stali cynkowanej



FUNKCJE

Uniwersalna klamra uziemiająca umożliwia podłączanie przewodów okrągłych, płaskich lub pręta zbrojeniowego

Płytki połączeniowe można obracać, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie połączeń pod różnymi kątami

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar przewodu	Rozmiar taśmy	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny
CPD2440	101100	Stal	Ocynkowane galwanicznie	50 mm ² linkowy, 2/0 Solid	40 x 5 mm maks.	20 mm Max

Table 2/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Szerokość (W)
CPD2440	101100	Maks. #7	Maks. 20 m	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Moment obrotowy (TQ)	Zgodność z
------------------	----------------	----------------------	------------

CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 klasa H
---------	--------	--------	------------------------------

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE