


Uniwersalny zacisk uziemiający, stal nierdzewna



FUNKCJE

Wygodna, uniwersalny uchwyt, w której można mocować przewody okrągłe, płaskie oraz pręty uziomowe i zbrojeniowe

Materiał ze stali nierdzewnej i wbudowana płytka zapewniają zgodność pomiędzy większością różnych metali

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar przewodu	Rozmiar taśmy	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)
MPSC404SS	120319	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	35 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded, #2 Stranded - 1/0 Solid	40 x 4 mm Max	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Długość (L)	Szerokość (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15M - 20M.	65mm	65 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Moment obrotowy (TQ)	Zgodność z
------------------	----------------	----------------------	------------

MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1
-----------	--------	--------	-----------------

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE