


Uniwersalna złącze uziemiające ze stali nierdzewnej



FUNKCJE

Złącze krzyżowe do połączeń typu przewód okrągły-przewód okrągły, przewód okrągły-taśma oraz taśma-taśma

Materiał ze stali nierdzewnej i wbudowana płytką zapewniają zgodność pomiędzy większością różnych metali

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Zgodność z	Rozmiar przewodu	Rozmiar taśmy	Moment obrotowy
MPSC404SSA	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	IEC® EN 62561-1	8 mm Solid - 10 mm Solid, 35 mm ² linkowy – 50 mm ² linkowy	40 x 4 mm maks.	23 N·m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE