


nVent ERICO Cadweld Exolon, trzpień- powierzchnia stalowa



Połączenia nVent ERICO Cadweld Exolon zostały wprowadzone na rynek w 1988 roku i stanowią znacznie ulepszoną wersję egzotermicznych połączeń elektrycznych, przeznaczonych do wrażliwych zastosowań wewnątrz obiektów, takich jak szpitale, centra danych i inne czyste pomieszczenia. Praktycznie całkowite wyeliminowanie zjawiska dymienia i unikalny elektroniczny system rozruchowy sprawiają, że rozwiązania te sprawdzają się idealnie w przypadku delikatnych zastosowań. Każdy zestaw nVent ERICO Cadweld Exolon zawiera filtry ceramiczne, które pozwalają wykonać połączenie o niezwykle niskiej emisji dymu.

SCHEMATY



FUNKCJE

Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia połączenie molekularne

Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód

Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania

Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld

Połączenia można sprawdzać wizualnie

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Rodzina form	Typ słupka	Łączy się z
XLHVC12	HV	3/8" słupek stalowy	Powierzchnia stalowa
XLHXC12	HX	3/8" słupek stalowy	Powierzchnia stalowa

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

XL-XX-X-XX-L-M-W		
XL	Oznaczenie wersji ERICO CADWELD EXOLON	
XX	Rodzina form	
X	Klucz cenowy	
XX	Typ słupka	
L*	Dzielony tygiel	Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M*	Tylko forma	
W	Płyty ścieralne	Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE