


nVent ERICO Cadweld One Shot do połączeń szynowych, typu kabel-kabel



Rozwiązania nVent ERICO Cadweld, używane w przypadku zastosowań kolejowych, wymagają stosowania materiałów egzotermicznych nVent ERICO Cadweld Plus F80 oraz nVent ERICO Cadweld F80. Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld są opracowywane pod kątem zapewnienia stałego i molekularnego połączenia, które nigdy nie poluzuje się ani nie skoroduje i które umożliwia łączenie ze sobą różnych materiałów. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceń i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu ocenić wizualnie jego jakość.

SCHEMATY



FUNKCJE

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania na szynach

Jednorazowa forma ceramiczna, która eliminuje konieczność stosowania formy grafitowej oraz klamry uchwytu/ramy (zestaw nie obejmuje krzemienia zapłonowego T320)

Rozwiązanie zapewnia trwałe połączenie, które nie poluzuje się ani nie skoroduje

Rozwiązanie dostarczane wraz z materiałem egzotermicznym F80

Zgodność ze standardem NEC®


SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ materiału spawalniczego	Rodzina form	Przewód 1	Przewód 2
------------------	-----------------------------	--------------	-----------	-----------

SBPG11L	Tradycyjne	PG	#6 linkowy – #3 pełny	#6 linkowy – #3 pełny
SBPG11LPLUS	nVent ERICO Cadweld Plus	PG	#6 linkowy – #3 pełny	#6 linkowy – #3 pełny

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE