

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse

egzotermiczna jednostka sterująca spawaniem do szyny



Nasza najnowsza innowacja, Jednostka Sterująca nVent ERICO Cadweld Plus dla Kolei, zapewnia najwyższy poziom elastyczności i łatwości użytkowania każdego z układów zapłonowych. Precyzyjnie zaprojektowany układ zapłonowy Impulse umożliwia wybór źródła zasilania: od baterii AA dostępnych od ręki do akumulatorów litowo-jonowych w miejscu pracy.

Dlaczego warto wybrać nasz najnowszy układ zapłonowy? Bezpieczeństwo, moc i łatwość użycia.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Ulepszony uchwyt podobny do tego, jaki stosuje się w narzędziach elektrycznych, jest ergonomiczny i łatwy w trzymaniu

Samozamykająca się osłona wyzwalacza zapobiega przypadkowemu zapłonowi, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo

Diodowy licznik zapłonu zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat czasu zapłonu i jest widoczny w słonecznych warunkach zewnętrznych

Pięciosekundowe opóźnienie zapłonu to funkcja bezpieczeństwa pozwalająca użytkownikowi wstrzymać zapłon, jeśli jest to konieczne

Wskaźnik żywotności baterii/akumulatora wbudowany w urządzenie w celu przekazywania informacji na temat żywotności akumulatora w czasie rzeczywistym; zgodny z bateriami AA i akumulatorami

Zawiera baterie litowe AA do wykonania około 1200 połączeń

Akumulatory firmy Milwaukee® lub DEWALT® mogą być używane do wykonania około 1500 połączeń (akumulator 4 Ah)

Dostępne są adaptory umożliwiające używanie urządzenia z akumulatorami firmy Milwaukee® lub DEWALT® (sprzedawane oddzielnie)

Odporny na wysoką temperaturę przewód z jednym formowanym wejściem do urządzenia sprawia, że najczęściej wymieniany komponent układów zapłonowych jest bardziej bezpieczny i niezawodny

Łatwy w użyciu zacisk krokodylkowy wyraźnie wskazuje prawidłowość podłączenia w okienku

SPECYFIKACJE

Table 1/1			
Numer katalogowy	Długość kabla	Informacje o akumulatorze	Temperatura pracy
PBPLUSCU2L6	1.8m	8 baterie litowe AA	-40 to 60 °C
PBPLUSCU2L15	4.6m	8 baterie litowe AA	-40 to 60 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE