

nVent ERICO Ericcontact Wkładanie trzpienia



FUNKCJE

Umożliwia włożenie tulei pojedynczego styku szynowego nVent ERICO Ericcontact i tulei podwójnego styku szynowego nVent ERICO Ericcontact w skalibrowany otwór

Zapewnia prawidłowe włożenie wytrzymałego połączenia wysokiej jakości

Pasuje do narzędzi wprowadzających HSKE i ASKE nVent ERICO Ericcontact


SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość (L)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)
MDRL	715215	Stal	63mm	9 mm	M9

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Model MDRL jest przeznaczony do rozwiązań nVent ERICO Ericcontact o rozmiarze 19 mm i 22 mm. Modele MDRL135 i MDRL8 są przeznaczone do pozostałych typów rozwiązania nVent ERICO Ericcontact i wymagają stosowania adapterów.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE