

Zestaw do demontażu nVent ERICO Ericontact



FUNKCJE

Umożliwia usunięcie styku szynowego nVent ERICO Ericontact podczas konserwacji

Przeznaczony do stosowania wraz z ręcznym narzędziem wprowadzającym HSKE lub akumulatorowym narzędziem wprowadzającym ASKE

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Produkt	nVent ERICO Ericontact	Adapter	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Tuleja i trzpień	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Niewymagane	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Tylko tuleja	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Niewymagane		34 mm
MDRLPULL	716340	Tylko trzpień	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Niewymagane	106 mm	

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica zewnętrzna 1 (OD1)	Średnica zewnętrzna 2 (OD2)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica zewnętrzna 1 (OD1)	Średnica zewnętrzna 2 (OD2)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE