

Przyłącze solarne



nVent ERICO PermaGround Lay-in Ground Lug is an electrical connector engineered for easy and efficient grounding. It's open-faced design allows the grounding conductor to be "laid in" without the need to thread it through a closed connector, simplifying installation.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Rozwiązanie to stosuje się często w przypadku zaczepów połączeniowych do instalacji solarnych

Wykonanie w wersji podwieszanej pozwala na łatwe ustawienie

Śruba ustalająca ze stali nierdzewnej 304


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)
EL6CADB	Copper, Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	Cynowany	26.4mm	9.9 mm	19.3 mm	5.58 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu (TS)	Rozmiar przewodu
EL6CADB	1/4" NF	#14 pełny – #4 linkowy, 2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE