

nVent ERICO Railclips, młot-on, 2 przewodniki równoległe



FUNKCJE

Konstrukcja „nabijana młotkiem”

Rozwiązanie zapewniające bezpieczne zamocowanie przewodów, ograniczające konserwację i zwiększające bezpieczeństwo przy torach

Łatwy i prosty montaż poprzez nabijanie młotkiem

Pasuje do różnych profili szyn

Nie wymaga usuwania podsypki

Wielowarstwowa, opatentowana powłoka, która zapewnia optymalną ochronę przed korozją


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Typ szyny	Długość (L)	Szerokość (W)
A251	190220	Sprężyna stalowa	Wielowarstwowa powłoka własna	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	42.67mm	50.8 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość stopy szyny (RFT)	Średnica (Ø)
A251	190220	13.21 mm	9.53 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE