

nVent ERICO Railclips, klips nabijany młotkiem do równoległego układania przewodów wewnątrz klipsa



FUNKCJE

Konstrukcja „nabijana młotkiem”

Rozwiązanie zapewniające bezpieczne zamocowanie przewodów, ograniczające konserwację i zwiększające bezpieczeństwo przy torach

Łatwy i prosty montaż poprzez nabijanie młotkiem

Pasuje do różnych profili szyn

Nie wymaga usuwania podsypki

Wielowarstwowa, opatentowana powłoka, która zapewnia optymalną ochronę przed korozją

SPECYFIKACJE


Typ szyny:	Odcinki szyny T 40-65 kg
Wykończenie:	Zastrzeżona powłoka wielowarstwowa
Materiał:	Stal sprężysta

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość stopy szyny (RFT)	Średnica (Ø)
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość stopy szyny (RFT)	Średnica (Ø)
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE