

Kołnierz rurowy



FUNKCJE


Klamra do łączenia poręczy i kominów z instalacją odgromową

Rozwiązanie do mocowania przewodu do punktów mocowania przewodów okrągłych w poziomie lub pionie

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar przewodu	Zewnętrzna średnica (OD)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
SPC5080S	107000	Stal nierdzewna 18-8 (norma EN 1.4305)	6 mm pełny – 11 mm pełny	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC5080C	107050	Miedź	6 mm pełny – 11 mm pełny	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120S	107010	Stal nierdzewna 18-8 (norma EN 1.4305)	6 mm pełny – 11 mm pełny	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Miedź	6 mm pełny – 11 mm pełny	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180C	107070	Miedź	6 mm pełny – 11 mm pełny	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE