

Prefabrykowany zespół przewodów



Działający pod bezpiecznym napięciem 24 V, niskonapięciowy przewód ma prostą i wytrzymałą konstrukcję, zapewniającą mu długą żywotność i ograniczającą konieczność konserwacji do minimum. Funkcja samoregulacji umożliwia systemowi ogrzewania zmianę mocy wyjściowej w zależności od zmian temperatury otoczenia i warunków pogodowych. Wraz ze wzrostem temperatury, przewód samoregulujący automatycznie zmniejsza moc grzewczą, zapewniając niezawodną ochronę przed nadmierną temperaturą. Samoregulujące przewody oszczędzają energię, doprowadzając ciepło do dowolnego miejsca i w dowolnym czasie na całej długości obwodu. Dostępne zespoły przewodów to 12 m standardowego przewodu elektrycznego połączonego w naszych zakładach produkcyjnych z przewodem samoregulującym.

FUNKCJE

Technologia ogrzewania samoregulującego od nVent RAYCHEM

Bezpieczna temperatura pracy

Prefabrykowane i przetestowane w fabryce

Przeznaczone do montażu w kanale montażowym

Wytrzymała konstrukcja jest odporna na trudne warunki atmosferyczne

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Niklowany

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Długość 1	Długość 2	Napięcie robocze	Temperatura	Liczba przewodów
RHS4TA9CA12	Copper, Fluoropolimer	9 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA6CA12	Copper, Fluoropolimer	6 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA7CA12	Copper, Fluoropolimer	7 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

Numer katalogowy	Materiał	Długość 1	Długość 2	Napięcie robocze	Temperatura	Liczba przewodów
RHS4TA4CA12	Copper, Fluoropolimer	4 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Długość 1 to długość samoregulującego przewodu grzejnego. Długość 2 to długość przewodu elektrycznego.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE