

Tymczasowe złącze przyklejane podstawy szyny, uchwyt w kształcie litery T.



FUNKCJE

Może być stosowany z najpopularniejszymi rodzajami szyn

Tymczasowe połączenia sygnałowe i układów torowych przy pomocy kabla dostarczonego przez klienta

Utwardzane końcówki zacisków przebijają się przez rdzę i osady wapnia

Pojedyncze połączenie przewodu, lite lub linkowane

Unikatowa konstrukcja zapewnia trwałe połączenie

Uchwyt w kształcie litery T umożliwia szybkie i proste dokręcanie ręczne


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Grubość stopy szyny (RFT)	Średnica (Ø)
A140WT	Stal, Copper	63.5mm	25.4 mm	47.63 mm	15.24 mm Max	4.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu
A140WT	#6 Solid - 1/0 Stranded, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE