

Wiertarka szynowa, czterocyklowa napędzana gazem



Linia wiertarek do szyn z silnikiem benzynowym SBM-V została zaprojektowana w celu zapewnienia płynnego, niezawodnego i wydajnego działania. Umożliwia pracę z wyrobami dowolnego rozmiaru, od otworów łączników sygnalizacyjnych po śruby łukowe. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów, takich jak elementy zaciskowe, wiertła pierścieniowe, szablony do profili szyn oraz zastosowań specjalnych.

FUNKCJE

Kompaktowe i łatwe w użyciu

Cichy 4-surowy silnik o mocy 0,83 KM (0,62 kW) i prędkości wrzeciona 267 obr./min

Lekka konstrukcja

Szereg wymiennych szablonów pasujących do wszystkich powszechnie stosowanych profili szyn

Używa standardowych wiertel pierścieniowych

Dołączane w standardzie do zbiornika cieczy chłodzącej wiertarki do szyn COOLTANKASSY (715375) oraz zestawu narzędzi do wiertarki do szyn SBMTOOLSET (715395) w celu ułatwienia konserwacji

Zawiera metalową skrzynię transportową

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Paliwo	Średnica otworu wiercenia	Szerokość	Waga jednostki
SBMV4	715412	Brak mieszania	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podczas zamawiania urządzenia należy również zamówić szablon profilu szyny dostosowany do odpowiedniego profilu szyny oraz położenia wierconego otworu i urządzenie zaciskowe odpowiednie dla danego typu szyny i/lub wybranej metody zaciskania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE