

# Blok zacisków czterosłupkowych szyny paliwowej



## FUNKCJE

Oddziela przewody „czyste” od „brudnych”

W zestawie wbudowany zacisk testowy

Posiada szczelinę na szynę zbiorczą o niskiej impedancji

Konstrukcja modułowa umożliwia montaż w terenie i późniejszą rozbudowę

Zgodny z zaleceniami AAR

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Długość (L) | Głębokość (D) | Wysokość (H) | A.      | B.      | Rozmiar gwintu (TS) |
|------------------|-------------|---------------|--------------|---------|---------|---------------------|
| B2700A2C1WH      | 133.35mm    | 25.4mm        | 31.75 mm     | 25.4 mm | 60.3 mm | 14" UNS             |
| SBB2700A2B10     | 133.35mm    | 25.4mm        | 31.75 mm     | 25.4 mm | 60.3 mm | 14" UNS             |

Table 2/2

| Numer katalogowy | W zestawie sprzęt |
|------------------|-------------------|
| B2700A2C1WH      | Tak               |
| SBB2700A2B10     | Nie               |


## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

B2700A2C1WH Zestaw zawiera: (1) blok zacisków, (1) łącznik testowania wysunięcia, (15) płaskich podkładek miedzianych o średnicy zewnętrznej 9/16", (9) cynkowanych łączących nakrętek sześciokątnych 14-24 UNS-2B AAR, (5) niklowanych kontrujących nakrętek sześciokątnych 14-24 UNS-2B AAR, (2) cynkowane śruby nr 10X1 – 1/2" i (1) instrukcję.

Cztery bloki zacisków do słupów stanowią komponenty paneli wstępnie zaprojektowanych i wyprodukowanych przez firmę nVent ERICO.

W przypadku zastosowań specjalnych oferujemy wsparcie projektowe. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem nVent ERICO, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE