

Szablon profilu szyny



FUNKCJE

Umożliwia bezpieczne i łatwe wyznaczenie określonej wysokości otworu na profilu szyny

Uniwersalne szablony profili szyn mogą uwzględniać wiele profili szyn

Idealne rozwiązanie do stosowania z wiertarkami do szyn nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC i SBME230VAC

Łatwa instalacja na wiertarkach do szyn

SPECYFIKACJE

Rozmiar otworu (HS): 6.5 mm

Średnica (Ø): 54 mm

Materiał: Stal


Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szablonu	Szerokość (W)	Typ szyny	Wysokość otworu (HH)
RPT115LB	716203	Regularny	82.5 mm	POWIERZCHNIA 115 funtów	75.7mm
RPT43KG625	715509	Regularny	82.5 mm	43 kg.	62.5mm
RPT50KG63	715513	Regularny	82.5 mm	50 kg.	63mm
RPT60KG738	715512	Regularny	82.5 mm	60 kg.	73.8mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szablonu	Szerokość (W)	Typ szyny	Wysokość otworu (HH)
RPTAS41KG603	715543	Regularny	82.5 mm	AS41	60.3mm
RPTAS4758		Regularny	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS5364		Regularny	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS6068		Regularny	82.5 mm	AS60	68mm
RPTBH95RBS64	715367	Regularny	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	Regularny	82.5 mm	BHP42	58mm
RPTBS100A	715529	Regularny	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTBS80A	715528	Regularny	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	Regularny	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTB50T675	715364	Regularny	82.5 mm	50 kg.	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	Regularny	82.5 mm	52 kg.	69mm
RPTK4063	716206	Regularny	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	Regularny	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	Regularny	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	Regularny	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	Regularny	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	Regularny	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		Regularny	82.5 mm	RP42	60.5mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szablonu	Szerokość (W)	Typ szyny	Wysokość otworu (HH)
RPTRP54		Regularny	82.5 mm	RP54	70mm
RPTS41595	715540	Regularny	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	Regularny	82.5 mm	S49	47.5mm
RPTUIC5472		Regularny	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUNI	715365	Uniwersalny	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPTUNIVABC	716201	Uniwersalny	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	Uniwersalny	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC60CN	715558	Regularny	82.5 mm	VRC60	79mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.