

Zacisk formy wstęgi szynowej, regulowany



FUNKCJE

Możliwość regulacji na potrzeby wielu różnych zastosowań, w tym na rozjazdach krzyżowych i zwrotnicach

Lekka konstrukcja, łatwa w użyciu

Rozwiązanie można stosować także na szynie standardowej (pojedynczej)

SBC105RR zapewnia większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu nieostrych profili i taśmy odblaskowej, która zapewnia dobrą widoczność

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Styl spawarki	Rozmiar formy	Otwarcie szczęki
SBC105RR	T21	60 mm	648 mm Max
PBC105P	T20	89 mm	600 mm Max
SBC105R	T21	76 mm	648 mm Max

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.