

Zacisk uziemiający pręta zbrojeniowego, równoległy



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Rozwiązanie uniwersalne, przeznaczone do pręta zbrojeniowego, prętów lub rur

Wykonanie w wersji podwieszanej pozwala skrócić czas instalacji

Konstrukcja wykonana ze stopu brązu, wyposażona w śruby ze stali nierdzewnej 304

Rozwiązanie zatwierdzone do bezpośredniego zakopania w ziemi i umieszczenia w betonie

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Typ połączenia	Rozmiar przewodu	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar rury wodnej (Ø)
EK16	710355	Bronze, Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	Równoległy	#10 Solid - #2 Solid, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada
EK16	710355	12 - 25 mm	#4 – #8	10M – 25M.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE