


Maszt SIM ze stali nierdzewnej



FUNKCJE

Opracowano dla montażu aktywnych zwodów z inicjacją elektryczną

Montaż konwencjonalnych zwodów przy pomocy odpowiedniego adaptera

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Produkt	Rozmiar gwintu (TS)	Długość (L)	Grubość (T)	Zewnętrzna średnica (OD)
SIM28A2	Stal nierdzewna 304L (norma EN 1.4306)	Górny odcinek masztu	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	Stal nierdzewna 316L (norma EN 1.4404)	Górny odcinek masztu	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	Stal nierdzewna 304L (norma EN 1.4306)	Środkowy odcinek masztu		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	Stal nierdzewna 316L (norma EN 1.4404)	Środkowy odcinek masztu		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3	Stal nierdzewna 304L (norma EN 1.4306)	Środkowy odcinek masztu		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	Stal nierdzewna 316L (norma EN 1.4404)	Środkowy odcinek masztu		3000mm	2.5 mm	33 mm

Numer katalogowy	Materiał	Produkt	Rozmiar gwintu (TS)	Długość (L)	Grubość (T)	Zewnętrzna średnica (OD)
SIM40C2	Stal nierdzewna 304L (norma EN 1.4306)	Dolny odcinek masztu		2000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C3	Stal nierdzewna 304L (norma EN 1.4306)	Dolny odcinek masztu		3000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C2316	Stal nierdzewna 316L (norma EN 1.4404)	Dolny odcinek masztu		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	Stal nierdzewna 316L (norma EN 1.4404)	Dolny odcinek masztu		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Osprzęt w zestawie	Masa urządzenia
SIM28A2	Nie	2.3 kg
SIM28A2316	Nie	2.3 kg
SIM33B2	Tak	3.5 kg
SIM33B2316	Tak	3.5 kg
SIM33B3	Tak	5.3 kg
SIM33B3316	Tak	5.3 kg
SIM40C2	Tak	4 kg
SIM40C3	Tak	6.05 kg
SIM40C2316	Tak	6.93 kg
SIM40C3316	Tak	10.4 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE