

Pasek kablowy z pojedynczym otworem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Umożliwia mocowanie przewodów ochrony odgromowej chroni je przed przesuwaniem się

Mechaniczne mocowanie za pomocą śrub lub gwoździ

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	Głębokość (D)	Szerokość (W)	Rozmiar otworu (HS)
PC010C	711390	Miedź	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Miedź	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Miedź	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	Głębokość (D)	Szerokość (W)	Rozmiar otworu (HS)
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
PC010C	711390	
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rozwiązanie instaluje się zwykle co 3' (0,9 m) przewodnika.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE