

Kompletna spawarka do specjalnych prac torowych związanych z podłączaniem zasilania



FUNKCJE

Przeznaczona do łączenia konstrukcji w przypadku zastosowań związanych z podłączaniem zasilania

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z zaciskami formowanymi fabrycznie

Rozwiązanie jest dostępne w wersji lewo- lub prawostronnej

SPECYFIKACJE

Typ szyny: Profile szyny dźwigowej

Styl zacisku łączącego: J

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja	Długość uchwytu
PBJT503LH	Stal, Graphite	2/0 koncentryczny	10.62mm	T5	Lewostronne	502mm
PBJT503RH	Stal, Graphite	2/0 koncentryczny	10.62mm	T5	Prawostronne	502mm
PBJT52WLH	Stal, Graphite	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T5	Lewostronne	502mm
PBJT52WRH	Graphite, Stal	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T5	Prawostronne	502mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE