

Kompletna spawarka do specjalnych prac torowych związanych z podłączaniem sygnałów



FUNKCJE

Formy przeznaczone do podłączania przewodów do krzyżownicy i specjalnych prac torowych

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania na szynie nienośnej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Typ szyny: Krzyżownica manganowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Styl zacisku łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Długość uchwytu
SBTBTB4B	Graphite, Stal	Zaczep 3/4"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Stal	Zaczep 1"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Stal	Zaczep 1"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Stal	Zaczep 1"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm

Numer katalogowy	Materiał	Styl zacisku łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Długość uchwytu
SBTBTB4E	Graphite, Stal	Zaczep 1"	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE