

Tylko specjalna forma robocza gąsienicy, zasilanie



FUNKCJE

Formy zamienne, przeznaczone do łączenia konstrukcji w przypadku zastosowań związanych z podłączaniem zasilania

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z zaciskami formowanymi fabrycznie

Rozwiązanie jest dostępne w wersji lewo- lub prawostronnej

SPECYFIKACJE

Typ szyny: Profile szyn dźwigu

Materiał: Grafitowy

Styl terminala łączącego: J

Table 1/1

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBJT503LHM	2/0 Koncentryczne	10.62mm	T5	Lewa ręka
PBJT503RHM	2/0 Koncentryczne	10.62mm	T5	Prawa ręka
PBJT52QLHM	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T5	Lewa ręka
PBJT52QM	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T5	Lewa i prawa ręka

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBJT52QRHM	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T5	Prawa ręka
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lewa ręka
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lewa i prawa ręka
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Prawa ręka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE