

Złącze śruby dzielonej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nieplaterowane rozwiązanie z brązu silikonowego o wysokiej wytrzymałości, które mieści połączenia typu element miedziany-element miedziany

Cynkowana śruba dzielona, wykonana z mocnego stopu miedzi, w komplecie z przekładką, umożliwia rozdzielenie różnych przewodów oraz pasuje do połączeń typu element miedziany-element miedziany, element miedziany-element aluminiowy oraz element aluminiowy-element aluminiowy

SPECYFIKACJE

Cynowanie: Nie
Materiał: Brąz silikonowy

Table 1/1


Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Moment obrotowy (TQ)
ESB8	#16 Stranded - #8 Stranded, 1.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB6	#10 Solid - #6 Stranded, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N·m

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Moment obrotowy (TQ)
ESB4	#8 Solid - #4 Solid, 10 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB2	#6 Solid - #2 Stranded, 16 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N·m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inhibitor tlenków, zalecany do stosowania w przypadku przewodu aluminiowego.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE