

Tłoczona klamra do mocowania na rąbek stojący



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Klamry do rąbka prostokątnego, okrągłego lub skrzynkowego rąbka grzbietu dachu

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania z opaskami kablowymi z jednym otworem na potrzeby mocowania przewodów


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A
LPS815	701972	Stal nierdzewna 18-8 (norma EN 1.4305)	38.1mm	50.8 mm	46.23 mm	3.17 - 38.1 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar gwintu (TS)	Masa urządzenia
LPS815	701972	M6	0.11 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE